

# DN2001




## Alimentatore switching 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DN4011

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione nominale AC	[V]	< 230; (selezionabile)
Frequenza nominale AC	[Hz]	47...63
Campo di tensione d'ingresso AC	[V]	88...132 / 187...264
Classe di isolamento		I
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	42
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	42
Tolleranza della tensione di uscita	[%]	2
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita	[A]	2,5
Numero circuiti della corrente di uscita		1
Max. ondulazione residua	[%]	1
Fusibile	[A]	2; (integrato)
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)

### Uscite

Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si

# DN2001



## Alimentatore switching 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado di protezione		IP 20
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Dati meccanici		
Materiali		alluminio
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Morsetti: ...2.5 mm <sup>2</sup>		
Collegamento		

