

DN2003




Alimentatore switching 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DN4013

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione nominale AC	[V]	< 230
Frequenza nominale AC	[Hz]	47...63
Campo di tensione d'ingresso AC	[V]	88...132 / 187...264
Classe di isolamento		I
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	35
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	35
Tolleranza della tensione di uscita	[%]	2
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita	[A]	10
Numero circuiti della corrente di uscita		1
Max. ondulazione residua	[%]	1
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)

Uscite

Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
----------------------	------	--------

DN2003



Alimentatore switching 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Grado di protezione IP 20

Dati meccanici

Materiali alluminio

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Commutazione LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Morsetti: ...2.5 mm²

Collegamento

