

DN2010




Alimentatore switching 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DN1020

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione nominale AC	[V]	< 230
Frequenza nominale AC	[Hz]	47...63
Tensione di ingresso DC	[V]	105...370
Campo di tensione d'ingresso AC	[V]	90...260
Classe di isolamento		I
Tolleranza della tensione di uscita	[%]	3
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita	[A]	1
Numero circuiti della corrente di uscita		1
Max. ondulazione residua	[%]	1,25

Uscite

Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Grado di protezione		IP 20

DN2010



Alimentatore switching 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Test / Certificazioni		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Dati meccanici		
Tipo di montaggio	guida DIN; (TH35 (EN 60715))	
Materiali	plastica	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Tensione di uscita	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
morsetti a doppia gabbia: 2 x ...2,5 mm ²		
Collegamento		

