


# DP2302



## Contatore elettronico

Monitoring Display-Counter



- 1 ghiera
- 2 LED
- 3 visualizzatore



### Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Interfaccia di comunicazione	IO-Link
Dimensioni [mm]	63 x 30 x 24

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	18...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Tensione nominale DC [V]	24
Corrente assorbita [mA]	< 380
Capacità di corrente totale [A]	0,2

### Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 2
------------------------------------	--

### Ingressi

Numero degli ingressi digitali	2; (ingresso di conteggio: 1; direzione di conteggio/Latch: 1; IEC61131-2)
Limitazione della corrente di ingresso [mA]	200

### Uscite

Modello elettrico	PNP/NPN
Numero delle uscite digitali	2

# DP2302



## Contatore elettronico

Monitoring Display-Counter

Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Resistente a cortocircuito	si

### Campo di misura/regolazione

Frequenza di misura [Hz]	< 2000
--------------------------	--------

### Interfacce

Interfaccia di comunicazione	IO-Link				
Tipo di trasmissione	COM2 (38,4 kBaud)				
Versione IO-Link	1.1				
Standard SDCI	IEC 61131-9				
Profili	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel				
Modo SIO	si				
Classe richiesta per porta master	A				
Dati di processo digitali	1				
Min. tempo di ciclo del processo [ms]	6,1				
DeviceID supportati	<table><thead><tr><th>Modo operativo</th><th>DeviceID</th></tr></thead><tbody><tr><td>default</td><td>1169</td></tr></tbody></table>	Modo operativo	DeviceID	default	1169
Modo operativo	DeviceID				
default	1169				

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Indicazioni per la temperatura ambiente	2000 m: -25...60 °C 3000 m: -25...53 °C 4000 m: -25...51 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...60
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	90; (decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C) non condensante)
Max. altezza s.l.m. [m]	4000
Grado di protezione	IP 67
Grado di sporco	2

### Test / Certificazioni

MTTF [anni]	317
-------------	-----

### Dati meccanici

Peso [g]	84,2
Peso (senza accessori e imballaggio) [g]	35
Dimensioni [mm]	63 x 30 x 24
Materiali	Corpo: PA

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
	Uscita di commutazione	2 x LED, giallo
		Display LED a 7 segmenti, rosso / verde configurabile
Elementi di comando	2	ghiera

### Accessori

Accessori opzionali	Clip di montaggio
---------------------	-------------------

# DP2302




## Contatore elettronico

Monitoring Display-Counter

### Osservazioni

Osservazioni	Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'uso.
Quantità	1 pezzo

### Collegamento elettrico - Presa



- 1: L+                      direzione di conteggio / Latch
- 2: IN 2
- 3: L-
- 4: IN 1                    ingresso di conteggio
- 5:                          non collegato

### Collegamento elettrico - connettore



- 1: L+                      Tensione di alimentazione
- 2: OUT2                  uscita digitale 2
- 3: L-                      Tensione di alimentazione
- 4: OUT1                  IO-Link / uscita digitale 1

### Altri dati

contatore principale	0...1000000 cnt
contatore di lotti:	0...9999 bcnt