

DTI434



Testina di lettura/scrittura RFID HF

DTRHF IBRWIOUS03

Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ricorrente
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / non ricorrente
Resistenza alle vibrazioni	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Sicurezza elettrica	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Dati meccanici		
Peso [g]		197,5
Corpo		cilindrico
Montaggio		montaggio schermato
Dimensioni [mm]		M30 x 1,5 / L = 70
Definizione filettatura		M30 x 1,5
Materiali		Corpo: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Tappo: PPS


Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
	comunicazione TAG	1 x LED, giallo

Accessori	
Fornitura	dado 2 x M30 x 1,5

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

