DV2320

Torretta di segnalazione a 3 segmenti

LED-Tower-3/IO-Link





IO-Link

Applicazione		
Applicazione		segnalazione delle condizioni della macchina
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	18...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Tensione nominale DC	[V]	24
Corrente assorbita	[mA]	< 200
Ingressi		
Corrente di ingresso High	[mA]	6
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione		IO-Link
Tipo di trasmissione		COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Modo SIO		si
Classe richiesta per porta master		A
Min. tempo di ciclo del processo	[ms]	3,2

DV2320

Torretta di segnalazione a 3 segmenti

LED-Tower-3/IO-Link

DeviceID supportati		**Modo operativo**	**DeviceID**
		default	1467
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50	
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...75	
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	90	
Pressione dell'aria	[kPa]	< 106	
Max. altezza s.l.m.	[m]	2000	
Grado di protezione		IP 65	
Test / Certificazioni			
Certificazione UL		Tensione di alimentazione	Class 2
Dati meccanici			
Peso	[g]	364	
Dimensioni	[mm]	Ø 70 / L = 180	
Materiali		Corpo: ABS; Lenti: PC	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		segmento LED	3 x 4 LED
Accessori			
Accessori opzionali		supporto di base, E89060	
		supporto da parete, E89061	
		Adattatore di montaggio, E89063	
		staffa con uscita laterale del cavo, E89064	
		tubo di montaggio, E89065	
		tubo di montaggio, E89066	
		tubo di montaggio, E89067	
Osservazioni			
Osservazioni		Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'uso.	
Quantità		1 pezzo	

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: M12; codifica: A

1	L+
2	non collegato
3	L-
4	IO-Link (C/Q)