DX2041

Display multifunzione per il monitoraggio di segnali standard analogici

DISPLAY/AX460/AC/DC





sezione del quadro elettrico 91 x 43 mm

Caratteristiche del prodotto		
Dimensioni	[mm]	48 x 112 x 116
Applicazione		
Applicazione		visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. di sensori di pressione, temperatura o flusso
Dati elettrici		
Frequenza AC	[Hz]	50...60
Tensione di esercizio	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	100
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi analogici: 2
Ingressi		
Numero degli ingressi analogici		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Ingresso analogico corrente	[mA]	0...20
Ingresso analogico tensione	[V]	-10...10
Risoluzione ingresso analogico		16 bit
Precisione ingresso analogico	[%]	0,1
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 65
Grado di protezione morsetti		IP 20

DX2041

Display multifunzione per il monitoraggio di segnali standard analogici

DISPLAY/AX460/AC/DC

Test / Certificazioni			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		EN 61000-6-4	

Dati meccanici		
Peso	[g]	351
Tipo di montaggio		sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm
Dimensioni	[mm]	48 x 112 x 116
Materiali		Noryl UL94-V-0

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	display a colori	Display LCD grafico, Touch screen

Collegamento elettrico

Morsetti a vite:

Collegamento



NC non collegato