


DX2053



Display multifunzione per il monitoraggio di segnali standard analogici

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC



| Caratteristiche del prodotto | |
|--------------------------------------|---|
| Dimensioni [mm] | 48 x 112 x 116 |
| Applicazione | |
| Applicazione | visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. di sensori di pressione, temperatura o flusso |
| Dati elettrici | |
| Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
| Corrente assorbita [mA] | 100 |
| Ingressi/Uscite | |
| Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 2; Numero delle uscite digitali: 4; Numero delle uscite analogiche: 1 |
| Ingressi | |
| Numero degli ingressi analogici | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
| Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
| Ingresso analogico tensione [V] | -10...10 |
| Risoluzione ingresso analogico | 16 bit |
| Precisione ingresso analogico [%] | 0,1 |
| Uscite | |
| Numero delle uscite digitali | 4 |
| Capacità di corrente per uscita [mA] | 200 |
| Numero delle uscite analogiche | 1 |
| Uscita analogica corrente [mA] | 0...20 |
| Carico max [Ω] | 270 |
| Uscita analogica tensione [V] | -10...10 |
| Precisione uscita analogica [%] | 0,1 |
| Resistente a sovraccarico | si |



Display multifunzione per il monitoraggio di segnali standard analogici

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

| | |
|------------------------------|--------|
| Risoluzione uscita analogica | 16 bit |
|------------------------------|--------|

Condizioni ambientali

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
| Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...70 |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Grado di protezione morsetti | IP 20 |

Test / Certificazioni

| | | |
|-----|--------------|--|
| EMC | EN 61000-6-2 | |
| | EN 61000-6-3 | |
| | EN 61000-6-4 | |

Dati meccanici

| | |
|-------------------|--|
| Peso [g] | 299 |
| Tipo di montaggio | sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm |
| Dimensioni [mm] | 48 x 112 x 116 |
| Materiali | Noryl UL94-V-0 |

Elementi di indicazione e comando

| | | |
|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Indicazione | display a colori | Display LCD grafico, Touch screen |
|-------------|------------------|-----------------------------------|

Collegamento elettrico

Morsetti a vite:

Collegamento

