


E3M131



Cavo di collegamento con connettore femmina

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



Applicazione		
Particolarità	contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	134,6
Dimensioni	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		zinco pressofuso
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	Raggio di curvatura con installazione fissa	≥ 30 mm
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

E3M131



Cavo di collegamento con connettore femmina


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato



Collegamento

