


E10416



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Collegamento elettrico - Presa		

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm




E10416



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0005A03

Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BK =	marrone
BU =	nero
	blu