

# E10419



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040SCS0005F03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, antiaderente

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm)

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Coppia di serraggio: 0,5 Nm




# E10419



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040SCS0005F03

### Collegamento



BN =  
BK =  
BU =

Colori dei fili conduttori :  
marrone  
nero  
blu