


# E10420



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0015G04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Particolarità cavo schermato

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Peso [g]	578,8
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10420



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0015G04

### Collegamento elettrico


Cavo: 15 m, PVC, nero, Ø 5 mm, schermato; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu
WH =	bianco