


E10432



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0005G04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità cavo schermato

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 50 AC / < 60 DC

Classe di isolamento III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10432



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0005G04

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm, schermato; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu
WH =	bianco