




Connettore integrato

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 O-ring

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 55 DC
-----------------------	-----	---------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Filettatura da incasso	PG 13.5
Materiali	ottone nichelato
Materiale corpo	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato



E10436



Connettore integrato

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Collegamento

1 BK

4 WH

BK = Colori dei fili conduttori :
WH = nero
 bianco