


E10437



Ripartitore a Y

ZDO2H040MSS0005H05



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...55 DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	160,7
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato
Numero ingressi ripartitori centrali	2
Tipo di connettore	M12

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10437



Ripartitore a Y


ZDO2H040MSS0005H05

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco