




Cavo di collegamento

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		III

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato





Cavo di collegamento

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Collegamento



Collegamento elettrico - Buchse



Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato