

E10440



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032MSS0020E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		III
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	17 x 10 x 26
Materiali		TPU trasparente
Materiale corpo		TPU, trasparente
Materiale dado		ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10440



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032MSS0020E03

Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BK =	marrone
BU =	nero
	blu