

# E10446




## Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC010

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Particolarità

senza silicone; contatti dorati

Senza silicone

si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]

10...30 DC

Classe di isolamento

II

Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]

4

# E10446



## Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Capacità di corrente totale	[A]	12
-----------------------------	-----	----

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

### Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	28 x 60 x 152
------------	------	---------------

Materiali		TPU
-----------	--	-----

Materiale corpo		TPU
-----------------	--	-----

Numero ingressi ripartitori centrali		8
--------------------------------------	--	---

Tipo di connettore		M12
--------------------	--	-----

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	8 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------


Funzionamento	1 x LED, verde
---------------	----------------

### Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

### Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm




# E10446



## Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

### Collegamento



### Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 8 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

