

E10469




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0010A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC003

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10469



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0010A03

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

| | |
|------|---------|
| BK = | nero |
| BN = | marrone |
| BU = | blu |