


Cavo di collegamento

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC041

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 42
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



E10470



Cavo di collegamento

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

