


E10474



Ripartitore a Y

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...60 AC/DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato
Numero ingressi ripartitori centrali	2

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10474



Ripartitore a Y

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,77 m, PUR / PVC, nero, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 2 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento

