

# E10521




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002F03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E10915

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, antiaderente

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm)

### Collegamento elettrico - Presa


Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente

# E10521




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002F03



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN = marrone  
BK = nero  
BU = blu