E10528

Cavo di collegamento

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10528

Cavo di collegamento

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm