


E10529



Cavo di collegamento

VDOAH042MSS0005A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10529



Cavo di collegamento

VDOAH042MSS0005A03STGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

