


# E10537



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030MSS0002E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E10537



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030MSS0002E03

### Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu