

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032ZDS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		III

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	17 x 10 x 26
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		zinco pressofuso

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10547



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032ZDS0005A03

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso



Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BK =	marrone
BU =	nero
	blu