




Cavo di collegamento

VDOGG030--S00,3A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento		III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E10549




Cavo di collegamento

VDOGG030--S00,3A03STGH030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

