


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0020E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------	-----	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 35
------------	------	--------------

Materiali		PA 6.6
-----------	--	--------

Materiale corpo		PA 6.6
-----------------	--	--------

Materiale dado		POM
----------------	--	-----

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PVC, giallo, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: POM



E10560



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0020E03

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu