


E10564



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0002B03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 29 x 15 x 44

Materiali PA 6.6

Materiale corpo PA 6.6

Materiale dado alluminio

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10564



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH042MSS0002B03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, arancione, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: alluminio



Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BK =	marrone
BU =	nero
	blu