




Cavo di collegamento

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Materiali	PA 6.6
-----------	--------

Materiale corpo	PA 6.6
-----------------	--------

Materiale dado	alluminio, anodizzato nero
----------------	----------------------------

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10568



Cavo di collegamento

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: alluminio, anodizzato nero



Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, arancione; irradiato; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: alluminio, anodizzato nero

