


Cavo di collegamento

VDOGF030MSS00,6A03STGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC/DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



E10604



Cavo di collegamento

VDOGF030MSS00,6A03STGF030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato

