E10612

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032ZDS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC	
Classe di isolamento		III	
Uscite			
Modello elettrico		PNP	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90	
Grado di protezione		IP 67	
Dati meccanici			
Dimensioni	[mm]	17 x 10 x 26	
Materiali		PUR	
Materiale corpo		PUR	
Materiale dado		zinco pressofuso	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
		Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

E10612

Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAF032ZDS0002A03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu