

# E10613




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0002A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC007

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Uscite

Modello elettrico PNP

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 36 x 15 x 26

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10613



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0002A04

### Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm)

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco