


E10616



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0005A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 36 x 15 x 26

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10616



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0005A04

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco