



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGG030--S0010A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

No scale drawing available

Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 65

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	8 x 8 x 31
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR / PVC, senza alogeno, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; Corpo: TPU




E10623



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGG030--S0010A03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
BN = marrone
BU = blu

Articolo non più disponibile - Scheda archivio