




Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH050MSS0005E05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Collegamento elettrico - Presa		

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




E10627



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050MSS0005E05

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco