


E10632



Cavo di collegamento

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali PA 6.6

Materiale corpo PA 6.6

Materiale dado zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



E10632



Cavo di collegamento

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: zinco pressofuso, nichelato

