


E10635



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ALS0010F03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 29 x 15 x 44

Materiali PA 6.6

Materiale corpo PA 6.6

Materiale dado alluminio

Elementi di indicazione e comando

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 1 x LED, giallo |
| | Funzionamento | 1 x LED, verde |

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10635



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ALS0010F03

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 4,5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: alluminio



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN = marrone
BK = nero
BU = blu