

# E10659




## Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC012

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Particolarità senza silicone; contatti dorati

Senza silicone si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Classe di isolamento II

Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4

Capacità di corrente totale [A] 10

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -15...80

Grado di protezione IP 67

# E10659



## Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	28 x 60 x 152
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Numero ingressi ripartitori centrali		8
Tipo di connettore		M12
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	16 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - Collegamento		
Connettore: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm		


# E10659



## Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

### Collegamento



# E10659



## Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

### Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 8 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

