


E10660



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK190MSS0005B19

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Condizioni ambientali

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 26 x 26 x 49

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato



E10660



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK190MSS0005B19

Collegamento

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco
YE =	giallo