

## Cavo di collegamento

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Tensione di esercizio | [M] | 10...30 DC |
|-----------------------|-----|------------|

## Uscite

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Modello elettrico | PNP |
|-------------------|-----|

## Condizioni ambientali

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 67 |
|---------------------|-------|

## Dati meccanici

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiali | PUR |
|-----------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Materiale corpo | PUR |
|-----------------|-----|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Materiale dado | ottone, nichelato |
|----------------|-------------------|

## Elementi di indicazione e comando

|             |                       |                 |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 1 x LED, giallo |
|             | Funzionamento         | 1 x LED, verde  |

## Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

# E10666



## Cavo di collegamento

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



### Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Collegamento



Colori dei fili conduttori :  
BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

