




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS


Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1      grigio

| Dati elettrici                      |                       |                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio               | [V]                   | < 24 AC/DC        |
| Condizioni ambientali               |                       |                   |
| Temperatura ambiente                | [°C]                  | -25...90          |
| Grado di protezione                 |                       | IP 65             |
| Dati meccanici                      |                       |                   |
| Materiali                           |                       | TPU               |
| Materiale corpo                     |                       | TPU               |
| Materiale dado                      |                       | ottone, nichelato |
| Elementi di indicazione e comando   |                       |                   |
| Indicazione                         | Stato di commutazione | 1 x LED, giallo   |
| Osservazioni                        |                       |                   |
| Quantità                            |                       | 1 pezzo           |
| Collegamento elettrico - connettore |                       |                   |

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

