


Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 nero

Applicazione

Modello

con amplificatore

Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

12...40 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado di protezione

IP 65

Dati meccanici

Materiali

TPU

Materiale corpo

TPU

Materiale dado

ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

