

E10678




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11438

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 nero

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10678



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

