E10684

Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 grigio

Applicazione		
Modello		con amplificatore
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	12...40 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 65
Dati meccanici		
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

E10684

Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato