

# E10690




## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC018

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



# E10690



## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato

