


E10693



Cavo di collegamento

VDOAH040MSS00,6B04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



E10693



Cavo di collegamento

VDOAH040MSS00,6B04STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato

