

E10699



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSS0005B05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC074

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10699



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSS0005B05

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, nero; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco