




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030ZDS0010A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
Classe di isolamento		III


Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	17 x 10 x 27
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		zinco pressofuso

Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico		
Cavo: 10 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		

Collegamento elettrico - Presa		
Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso		



E10714



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030ZDS0010A03

Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :	marrone
BK =		nero
BU =		blu