E10721

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC008

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC	
Uscite			
Modello elettrico		PNP	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90	
Grado di protezione		IP 68	
Dati meccanici			
Dimensioni	[mm]	36 x 15 x 26	
Materiali		PUR	
Materiale corpo		PUR	
Materiale dado		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
		Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

E10721

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0005A03

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu